

metabo**Akkus dekopírfűrész akku nélkül, Típus: ST18L90****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Robusztus és rendkívül kézre álló akkus dekopírfűrész **precíz vágásokhoz**.

- **Változó löketszám, ingalöket és alacsonyan fekvő, rugós megtámasztású fűrészlap megvezető.**
- **A bekapcsolható forgácsfűvás funkció biztosítja a szabad rálátást a vágás területére.**
- **Karcsú markolat és puha tapadó felület.**

Mindennapi segítség a fűrészeléshez: kézre álló akkus dekopírfűrész fában végzett vágásokhoz 90 mm-ig.

- **A forgácsfűvás funkció biztosítja a szabad rálátást a vágás területére.**
- **Elszívási lehetőség, újraindulás elleni védelem.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, beleértve a szívófejet, a védőüveget és a hatszög kulcsot. Forgácsszakítás-védelem.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	8,7 m/s ²
Különlegesség	karcsú markolat
Löketszám	750 - 3000 min ⁻¹
Gyártó azonosító	ST 18 L 90
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Ingalöket	4-szeres
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szerszám nélküli szerszámcsere	igen, Metabo Quick
Felépítés	Rúd alak
Maximális fűrészelési vastagság acélban	10 mm
Gyártó jelölése	ASTS 18-26 AS
Energiaellátás	Akkus
Gérszög beállítás	igen
Súly	1,9 kg
Maximális fűrészelési vastagság fában	90 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Fűrész