

**metabo****Akkus fúró-csavarozó 18 V, kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akku nélkül****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:****Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.**

A **Quick rendszer sok időt takarít meg** a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel.

Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló **teljes készlet**, vagy a kartonban lévő **tartozék nélküli gép** közül, ha már van néhány akkuja. Az

akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra **3 év garancia** érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes **LED-es munkalámpa** és a praktikus **öv akasztó** még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.**
- **Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos és finom munkavégzéshez.**

**Előny:****Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

**Tartalom:**

Gyorscsere fúrótokmánnal, akku és töltőkészülék nélkül.

**Figyelem:**

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Energiaellátás	Akkus
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Csomagolás	Karton
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	BS 18 L BL Q
Jellemző felhasználás	Medium
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Motor felépítése	kefe nélküli
Maximális nyomaték kemény	65 Nm
Súly akku nélkül	0,9 kg
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális nyomaték lágy	28 Nm
Termék fajtája	fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül

**Tartozék**

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah

073870 2

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC145	073890 ASC145
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55-8	073890 ASC55-8