

**metabo****Akkus ütvefúró csavarozó Li-Ion akkuval, Típus: 613157500**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Árucikk kategória	03D

## Leírás

### Kivitel:

**Akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és két fokozatú meghajtással.**

Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja.

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül. A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó extrém kompakt felépítéssel univerzális felhasználási területekre.**
- **Ütvefúrás funkció falazatban történő fúráshoz.**

### Előny:

**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

### Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány, 2x Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és metaBox.

### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Súly akku nélkül	0,9 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Motor felépítése	kefe nélküli
Maximális ütésszám	25500 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Gyártó jelölése	SB 18 L BL
Maximális nyomaték kemény	65 Nm
Maximális nyomaték lágy	28 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Üresjárat fordulatszám	0 - 1700
Üresjárat fordulatszám	0 - 500
Jellemző felhasználás	Medium
Energiaellátás	Akkus
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Metabox
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó