

Garant**NC központozó HSS-E 112020 sz. műanyag dobozzal 90°, TiAlN, Típus: 6-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	112108 6-12
GTIN	4067263117742
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

NC központozó készlet műanyag dobozban.

Menesztő felületekkel DIN 1835-B szerint. Precíz, központos csúcsköszörülés keskeny keresztéllal – ez biztosítja a központfurat könnyű elkészítését és nagyfokú mérettartását. A rövid forgácsolások következtében igen stabil.

Tartalma:

4 db 112000 sz. NC központozó

Tartalma:

1–1 NC központozó: 6; 8; 10; 12 méret.

Tartalom:

4 darabos NC központozó készlet műanyag dobozban.

Figyelem:

A tényleges fúró Ø-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem általánosan a külső fúró Ø-höz).

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	8 mm
Névleges Ø D _c	12 mm
Névleges Ø D _c	10 mm

Névleges $\varnothing D_c$	6 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \varnothing	h6
Csúcscső	90 fok
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Vágóélek száma Z	2
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Megfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	87 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	56 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	37 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	31 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	S
GG(G)	alkalmas	31 m/min	K
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

alkalmas

Tartozék

NC központozó HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC központozó HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC központozó HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC központozó HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC központozó HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC központozó HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC központozó HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC központozó HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8