

Garant**Készlet befogó nélkül Ø 9,75 – 164 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237569
GTIN	4045197602039
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

A **9,75 – 164 mm Ø-höz**, 237546 sz. kiesztergáló fejjel, furatkéssel és tartozékokkal kofferben. A 237560 sz. híddal **Ø 320 mm-ig bővíthető**.

Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.

Felhasználás:

Ø 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. Furatkések / váltólapka tartók hozzávaló **CC..0602** típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); sz. 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

237640 sz. Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); 237642 sz. Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 híd: 237647 sz. 86 – 164 mm közötti Ø bővítéshez.

1 váltólapka tartó a hídhöz: 237564 06 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

Műszaki leírás

Csatlakozás	HW63
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám