



Lézeres távolságmérő készülékek DISTO™, Típus: D5

Rendelési adatok

Rendelés száma	465550 D5
GTIN	7640180531241
Árucikk kategória	47C

Leírás

Kivitel:

Ütésálló műanyag ház egyszerűen kezelhető szimbólumos billentyűzettel. Kiváló minőségű **Leica üvegoptika** különösen hőálló és stabil **magnézium házban**. Megvilágított és forgó színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében. Power Range Technologie™ **max. 150 m mérésekhez céltábla nélkül**. 2. lézerkategória ISO 16331-1 szerint bevizsgálva.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Védőtok és kézi akasztófül.

Figyelem:

Bluetooth® Smart adatátvitel okostelefonra is a Leica „DISTO™ Plan” applikációval (Android 4.3-as verziótól, Apple az iPhone 4s verziótól). Vázlatok egyszerű készítése.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 65
Áramellátás	Li-Ion
Súly	180 g
Indirekt mérés (Pitagorasz)	igen
Energiaellátás	Akkus
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Hossz	144 mm
Digitális célkereső zoom-mal	4-szeres

Sorozat	DISTO™
Állványmenet	1/4 UNC coll
Szélesség	60 mm
Utolsó mérések behívása	igen
Mérési pontosság	±1,0 mm
Hatótávolság	200 m
Magasság	24 mm
Felület- / térfogatszámítás	igen
Multifunkcionális záróelem	igen
Összeadás/kivonás	igen
Minimum / maximum mérés	igen
Dőlésérzékelő	360 fok
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint	2
Termék fajtája	Távolságmérő készülék