



## Lézeres távolságmérő készülékek DISTO™, Típus: X6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465550 X6
GTIN	7640180531258
Árucikk kategória	47C

### Leírás

#### Kivitel:

Ütésálló műanyag ház egyszerűen kezelhető szimbólumos billentyűzettel. Kiváló minőségű **Leica üvegoptika** különösen hőálló és stabil **magnézium házban**. Megvilágított és forgó színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében. Power Range Technologie™ **max. 150 m mérésekhez céltábla nélkül**. 2. lézerkategória ISO 16331-1 szerint bevizsgálva.

#### Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Védőtok és kézi akasztófül.

#### Figyelem:

Bluetooth® Smart adatátvitel okostelefonra is a Leica „DISTO™ Plan” applikációval (Android 4.3-as verziótól, Apple az iPhone 4s verziótól). Vázlatok egyszerű készítése.

### Műszaki leírás

Digitális célkereső zoom-mal	4-szeres
Hossz	155 mm

Sorozat	DISTO™
Szélesség	68 mm
Indirekt mérés (Pitagorasz)	igen
Összeadás/kivonás	igen
Minimum / maximum mérés	igen
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Súly	230 g
Dőlésérzékelő	360 fok
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 65
Magasság	25 mm
Állványmenet	1/4 UNC coll
Mérési pontosság	±1,0 mm
Áramellátás	Li-Ion
Utolsó mérések behívása	igen
Felület- / térfogatszámítás	igen
Hatótávolság	250 m
Multifunkcionális záróelem	igen
Energiaellátás	Akkus
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint	2
Termék fajtája	Távolságmérő készülék