

**Hőlégfúvó pisztoly, Típus: 89672****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078321 89672
GTIN	4007841089672
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

HM 2320 EKF hőlégfúvó készlet műanyag kofferben, tartalma:

- **Pisztoly alakú hőlégfúvó fokozatmentes levegőmenyiség szabályozással, négy tárolt programmal, digitális hőmérséklet és maradék hő kijelzéssel, LOC funkció, egykezes használat.**
- **9 mm-es szűkítő fej, 50 mm-es széles fúvófej, légterelő fej, 100 darabos zsugortömlő készlet.**

Felhasználás:

Műanyagok hegesztéséhez és újraformálásához, zsugorításhoz, festék eltávolításához, forrasztáshoz, szárításhoz, felolvasztáshoz.

Műszaki leírás

Súly	960 g
Levegő hőmérséklet	80 - 650 °C
Hálózati feszültség	230 V
Csomagolás	Szállítóköffer

Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	HM 2320 EKF
Levegő térfogatáram	150 - 500 l/min
Kivitel	Készlet
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2300 W
Termék fajtája	Heissluftbläser