

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	45 mm
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	12,5 mm
Csavar alátétlapkához	259025 3
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Szorítóköröm	259038 2
Kés ISO kódja	MVVNN 2525M16
Alátétlapka	259031 39
Lapkaméret	16 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Alátétlapka Típus 39	259031 39
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500