

**TNMG 160404, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,8 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Forgácstörő	MS
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz