

**Garant****Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 9,75 – 101,1 mm, Csatlakozás: HW63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

**Az ER finomkiesztergáló szerszám közvetlenül az ER40 szorítópatronos befogóra szerelhető.**

**Felhasználás:**

Ø 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és váltólapka tartóhoz. Adapterrel és váltólapka tartóval Ø 152,1 mm-ig bővíthető. **Fogásvételi pontosság 0,01 mm / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.** Furatkés hozzávaló **CC..0602** típusú ISO váltólapkával. Váltólapka tartó hozzávaló **CC..09T3** típusú ISO váltólapkával.

**Tartalom:**

1 kiesztergáló fej: 237513 HW63 sz.

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. furatkés Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

237634 sz. furatkés Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

237640 sz. furatkés Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

237642 sz. furatkés Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 váltólapka tartó: 237645 sz. 87,75 – 101,1 mm Ø-höz (a 237534 sz. adapterrel. Ø 114,1 mm-ig).

1-1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 méret (vagy CC..0602 lapkát használjon);

260058 sz. CU7010 méret (vagy CC..09T3 lapkát használjon).

**Alkatrész:**

237630 – 237642 sz.-hoz: 219830 sz. váltólapka csavar

237645; 237531; 237532 cikkszámhoz: 219805 sz. váltólapka csavar.

**Ajánlás:**

Elsősorban a 237695 – 237698 sz. váltólapkákkal.

**Figyelem:**

237531 sz. váltólapka tartó a 105,75 – 119,1 mm Ø tartományra való bővítéshez (132,1-ig a 237534 sz. adapterrel).

237532 sz. váltólapka tartó a 125,75 – 139,1 mm Ø tartományra való bővítéshez (152,1-ig a 237534 sz. adapterrel).

---

**Műszaki leírás**

Csatlakozás	HW63
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

---

**Tartozék**

Furatkés	237630
Állítható furatkés	237642
CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Minőség CU7010	260058 CU7010
Váltólapkás késtartó	237645
Kiesztergáló fejØ 9,75 – 152,1 mm Csatlakozás HW63	237513 HW63
Állítható furatkés	237640
Furatkés	237634
Készlet befogó nélkülØ 9,75 – 101,1 mm	237539