

**Garant****Kiesztergáló fej Ø 9,75 – 320 mm, Csatlakozás: BT40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237546 BT40
GTIN	4045197608543
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

Monoblokként, vagy HW63 bekötéssel. Belső hűtőfolyadék hozzáféréssel.

**Alkatrész:**

219830 sz. váltólapka csavar.

belső hűtés: igen

Külső Ø D<sub>1</sub>: 63 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 81 mm

Kinyúlási hossz A: 91 mm

**Műszaki leírás**

Csatlakozás	BT40
Külső Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	81 mm
Kinyúlási hossz A	91 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám