

Garant
Kiesztergáló fej ER25 Ø 39,9 – 70,1 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	237501
GTIN	4045197579126
Árucikk kategória	29W

Leírás
Kivitel:

A monoblokk rendszer egy **integrált kúpos kiesztergáló szerszámból áll** melyet egyszerűen egy meglévő **ER25-szorítópatronos befogóra** kell felcsavarozni. Gyors durva beállítás. A 237508 sz. **híddal** max. Ø 100,1 mm-ig bővíthető.

Felhasználás:

Fogásvételi pontosság 0,01 mm az Ø-nél. Kiesztergáló fej hozzávaló **CC..0602** típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

260052 sz. CU7010 méretű váltólapkával.

Alkatrész:

Váltólapka csavar 237606 sz. 1 méret

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkával.

Figyelem:

A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek $\pm 20^\circ$ -os beállítására!
belső hűtés: igen

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Híd Ø 69,9 – 100,1 mm

237508