


Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AM
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Váltólapka ISO kód	DCGT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz