

**DC.T 11T304, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DC.T 11T304 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 140 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	GK
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 140 m/min

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz