

**Akkus ütvefúró csavarozó, akku nélkül, Típus: 602360650****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070122 602360650
GTIN	4061792188174
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:****Akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és két fokozatú meghajtással.**

Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja.

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

Előny:**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmánnal és akku, töltőkészülék és szállítókoszár nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Motor felépítése	kefe nélküli
Csomagolás	Metabox
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 550
Üresjárat fordulatszám	0 - 2000

Adatlap

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Gyártó jelölése	SB 18 LTX BL I
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális ütésszám	38000 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 mm
Súly akku nélkül	2,5 kg
Maximális csigafúró Ø fában	68 mm
Maximális nyomaték kemény	130 Nm
Maximális nyomaték lágy	65 Nm
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó