

**DCMT 11T304, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260474 SP4019
GTIN	2050001939289
Árucikk kategória	28D

Leírás

DCMT 11T304 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 73

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Forgácstörő	73
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Fő felhasználás	UNI
Fogásmélység a_p	0,2 - 4,5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz