



Sarokcsiszoló GWX akku nélkül, Típus: GWX1810SC



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | 077011 GWX1810SC |
| GTIN | 3165140962452 |
| Árucikk kategória | 03C |

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.**
- **További kulcs már nem szükséges.**
- **Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.**
- **Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.**
- **Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.**
- **Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-Lock sarokcsiszolóknál kevésbé erős és csekélyebb csiszolási nyomok.**

A sarokcsiszoló Bluetooth Connectivity modullal és felhasználói felülettel, valamint Drop Control, X-Brake és újraindulás elleni védelem funkciókkal rendelkezik. A kulcs nélküli X-LOCK kattánós rendszernek köszönhetően a tartozékok gyorsan és kényelmesen cserélhetőek.

Tartalom:

Vibration-Control segédmarkolat, védőbúra, L-BOXX 136.

Figyelem:

Hozzávaló ProCore 18 V akkukat és induló készleteket a 073857 sz. C18 méret és 073865 sz. C18 méret alatt talál

Műszaki leírás

Adatlap

| | |
|--|--|
| Energiaellátás | Akkus |
| Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) |
| Szerszámbefogás | X-LOCK rendszer |
| Fordulatszám-tartomány | 4500 - 9000 min ⁻¹ |
| Interfész | Bluetooth kapcsolat |
| Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen |
| Különlegesség | Változó fordulatszám; újraindulás elleni védelem; Drop Control |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V |
| Kickbackstop | igen |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| Sorozat | X-LOCK rendszer |
| Súly | 2 kg |
| Gyártó jelölése | GWX 18V-10 SC |
| Maximális tárcsa Ø | 125 mm |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 |
| Termék fajtája | Sarokcsiszoló |

Tartozék

| | |
|--|-------------------|
| Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV | 073866 1880CV |
| Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C | 073866 GAL18160C |
| Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18V6-80 | 073866 GAL18V6-80 |
| Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V | 073865 C18 |
| Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V | 073857 C18 |