

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, Ø DC: 38,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 234005 38,5 |
| GTIN | 4045197696878 |
| Árucikk kategória | 21S |

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,3 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkákkal.

Felhasználás reklámszöveg:

GG2340 - GG2389 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Váltólapka ISO kód | SOGX 130511 |
| Szár Ø D _s | 40 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Hasznos hossz L ₁ | 117 mm |
| Szárhossz L _s | 68 mm |
| Sorozat | Power Drill |

| | |
|---|------------------------------|
| Névleges Ø D | 38,5 |
| Maximális állítási határérték V_{max} | 0,25 mm |
| Kinyúlási hossz L_A | 145 mm |
| Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6535 |
| Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6640 |
| Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB630 |
| Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810 |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3xD |
| Szár | ISO 9766 |
| Fúrasi felhasználás | Központfúrás korlátozottan |
| Fúrasi felhasználás | Íves korlátozottan |
| Fúrasi felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrasi felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrasi felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrasi felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP | 239700 20IP |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm | 659874 50 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP | 674252 20IP |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |

