

Garant**Kiesztergáló fej Ø 9,75 – 88,1 mm, Csatlakozás: BT40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

Monoblokként, vagy HW63 bekötéssel. Belső hűtőfolyadék hozzátáplálással. Kompakt felépítés.

Felhasználás:

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú** ISO váltólapkákkal.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

belső hűtés: igen

Külső Ø D₁: 55 mm

Hasznos hossz L₁: 63 mm

Kinyúlási hossz A: 90 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D ₁	55 mm
Csatlakozás	BT40
Hasznos hossz L ₁	63 mm
Kinyúlási hossz A	90 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

