

**CNGA 120408, KBN25M, Típus: MEW****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255616 MEW
GTIN	4960664507139
Árucikk kategória	25H

**Leírás****Kivitel:**

**MEGACOAT** bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge Wiper; váltólapkánként 2 él Wiper geometriával.

Minőség: KBN25M

Vágóél kivitel: MEW

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Vágóél kivitel	MEW
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 200 m/min
Előtolás $f$	0,15 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	KBN25M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	CNGA 120408
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	KBN25M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		