

Garant**Kiesztergáló fej Ø 9,75 – 88,1 mm, Csatlakozás: HSK63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237591 HSK63
GTIN	4045197608475
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

Monoblokként, vagy HW63 bekötéssel. Belső hűtőfolyadék hozzáféréssel. Kompakt felépítés.

Felhasználás:

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú** ISO váltólapkával.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkával.

belső hűtés: igen

Külső Ø D₁: 55 mm

Hasznos hossz L₁: 72 mm

Kinyúlási hossz A: 95 mm

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	72 mm
Külső Ø D ₁	55 mm
Csatlakozás	HSK63
Kinyúlási hossz A	95 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

