

**CNGA 120404, KBN25M, Típus: MEW****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255609 MEW
GTIN	4960664507122
Árucikk kategória	25H

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge Wiper; váltólapkánként 2 él Wiper geometriával.

Minőség: KBN25M

Vágóél kivitel: MEW

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,2 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 200 m/min

Műszaki leírás

Vágóél kivitel	MEW
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 200 m/min

Előtolás f	0,15 - 0,3 mm/ford,
Minőség	KBN25M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	CNGA 120404
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	KBN25M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		