

Garant**Készlet befogó nélkül Ø 9,75 – 164 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237598
GTIN	4045197602084
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

237591 sz. kiesztergáló fejjel, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben. **Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm Ø-ben.**

Ø beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal.

A 9,75 – 30,1 mm Ø-höz

Felhasználás:

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú ISO váltólapkával.**

Tartalom:

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 váltólapka tartó a hídhoz: 237565 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkával.

Műszaki leírás

Csatlakozás	SK40
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám