

**Garant****Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 9,75 – 30,1 mm, Csatlakozás: HSK63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237581 HSK63
GTIN	4045197607799
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

237591 sz. kiesztergáló fejjel, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben. **Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm Ø-ben.**

Ø beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal.

**A 9,75 – 30,1 mm Ø-höz**

**Felhasználás:**

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú ISO váltólapkákkal.**

**Tartalom:**

1 kiesztergáló fej: 237591 HSK63 sz.

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

**Alkatrész:**

219830 sz. váltólapka csavar.

**Ajánlás:**

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

## Műszaki leírás

Csatlakozás	HSK63
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

## Tartozék

Kiesztergáló fejØ 9,75 – 88,1 mm Csatlakozás HSK63	237591 HSK63
Furatkés	237630
CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
Furatkés	237634
Készlet befogó nélkülØ 9,75 – 164 mm	237598