

Garant**Vágólapka, Ø Dmin: 13,9mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	237625 13,9
GTIN	4045197681584
Árucikk kategória	29W

Leírás

Felhasználás:

A 237495 sz. és a 237498 sz. mikro kiesztergáló fejekhez.
Adapterrel a 237625 sz. váltólapkák használhatóak.
Kiesztergálási Ø tartomány 6,9 – 19,1 mm.

Műszaki leírás

Maximális furatmélység	35 mm
Legkisebb Ø D _{min}	13,9 mm
Típushoz	D10
Orsótartomány Ø	13,9 - 19,1 mm
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

