

HOLEX®**DCMT 070204 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260502 HBX130
GTIN	4045197669988
Árucikk kategória	22D

Leírás

DCMT 070204 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység a_p : 0,1 - 3,75 mmElőtolás f : 0,06 - 0,36 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min**Műszaki leírás**

Forgácstörő	MM
Fogásmélység a_p	0,1 - 3,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,06 - 0,36 mm/ford,
Minőség	HBX130

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes