

**CNGA 120408, KBN35M, Típus: MET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255617 MET
GTIN	4960664544042
Árucikk kategória	25H

**Leírás****Kivitel:**

**MEGACOAT** bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 ill. 3 él speciális élalakkal megszakított felületek esetén az optimalizálás érdekében.

Minőség: KBN35M

Vágóél kivitel: MET

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 180 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Vágóél kivitel	MET
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,2 mm/ford,

Sarokrídus	0,8 mm
Minőség	KBN35M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	CNGA 120408
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	KBN35M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Száraz	alkalmas		