

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/10mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	10 mm
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	RC.X 1003
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	SRGCR/L 2525M10
Fejhossz L ₁	21 mm
Alátétlapka	269005 11
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Alátétlapka Típus 11

269005 11

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500