



Csővágó INOX (VA) / vörösréz, Max. külső cső Ø: 64mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	819501 64
GTIN	4039976020909
Árucikk kategória	84A

Leírás

Kivitel:

Robusztus felépítés, nagy igénybevételhez, a stabil orsóvezetésnek, a 2 ill. 4 vezetőgörgőnek és a precíziós vágókerék-/vezetőgörgő csapágyazásnak köszönhetően biztosított a pontos munkavégzés és a derékszögű vágás.

Felhasználás:

Speciálisan VA- és rézcsövek vágásához max. 4 mm falvastagságig.

Műszaki leírás

Vágókerék Ø	20 mm
Külső cső Ø-höz	6 - 64 mm