

Szemöblítő fali/asztali felszereléshez, Típus: 712



Rendelési adatok

Rendelés száma	984151 712
GTIN	4251138221232
Árucikk kategória	97S

Leírás

Kivitel:

Szemzuhany beltéri használatra Nagy teljesítményű zuhanyfejekkel a korlátozott, egyenletes vízszög érdekében. Integrált automatikus mennyiség szabályzóval a víznyomástól független, megfelelő sugármagasság érdekében, valamint integrált visszafolyásgátlóval az ivóvízhálózat védelméhez. A zuhanyfej körüli gumikarmantyúk védik a segítséget kérő személyt az ütés sérülésektől. A porvédő fedelek a szemzuhany használatkor a víznyomás hatására automatikusan kinyílnak. A zuhanyfejekben lévő nagy lyukak megakadályozzák a pangó vizet és ezáltal a vízkövesedést. egy zuhanyfejjel

Szabvány:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Műszaki leírás

Beépítési helyzet	falra szerelve
Beépítési helyzet	asztalra szerelt
Áramlási nyomás	2,5 - 5 bar
Átfolyási érték	7 l/min

Áramlási nyomás	36,26 - 72,52 psi
Súly	0,8 kg
Tömlőhossz	1500 mm
Szélesség	65 mm
Funkció	Szemzuhany
Funkció	Kézi zuhany
Mélység	65 mm
Magasság	240 mm
BSP csatlakozó menet	1/2 IG coll
Termék fajtája	Szemzuhany