



Akkumulátoros vizsgálókamera, Gyártó jelölése: GIC12V



Rendelési adatok

Rendelés száma	492710 GIC12V
GTIN	4059952657240
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

- 127 mm / 5 col színes LCD kijelző.
- A kép automatikus elforgatása („Up is Up”™ funkció).
- Képek és videók átvitele közvetlenül Micro-USB kábellel vagy MicroSD kártyával.

Akkus kompakt vizsgálókamerák nehezen hozzáférhető helyeken végzett vizuális ellenőrzéshez.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 × 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, 32 GB MicroSD kártya, 492716 sz. 1,5 méretű kamerakábel, mikro USB kábel, akasztó, mágnes, tükör, L-BOXX.

Műszaki leírás

Súly	0,7 kg
Kijelző felbontás	1280 × 720 px
Kamerafej Ø	8,3 mm

Kijelző mérete	5 coll
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
IP védettségi osztály	IP 54
Kamerakábel hossza	1500 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Endoszkóp