

## Vészhelyzeti zuhanyzó, Típus: 837



### Rendelési adatok

Rendelés száma	984161 837
GTIN	4251138218218
Árucikk kategória	97S

### Leírás

#### Kivitel:

Vészhelyzeti testzuhany szemzuhannyal gyűjtőedénnyel, padlóra szereléshez. A szabadon álló vészhelyzeti zuhanyzókat akkor használják, ha a zuhany falra szerelése nem lehetséges, vagy az elsősegélynyújtáshoz egy központi helyet kell kialakítani. Nagy teljesítményű zuhanyfejjel a korlátozott, egyenletes és lágy vízszög érdekében. Választható áramlási sebesség percenként 50 és 110 liter között. Automatikusan leürül, messzemenően vízkő- és karbantartásmentes, valamint nagyon robusztus és korrózióálló. Vegyszerálló poliszter porbevonatú betét agresszív környezetben való használathoz.

#### Szabvány:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

### Műszaki leírás

Áramlási nyomás	1,5 - 3 bar
Áramlási nyomás	2,5 - 5 bar
Vészhelyzeti zuhanyzó átfolyási értékek	50 l/min
BSP csatlakozó menet	1,1/4 coll

Felhasználási tartomány	Belső
Szem-arczuhany átfolyási értékek	14 l/min
Mélység	630 mm
Áramlási nyomás	21,76 - 43,51 psi
Áramlási nyomás	36,26 - 72,52 psi
Magasság	2330 mm
Beépítési helyzet	padlóra szerelve
Szélesség	425 mm
Súly	15,4 kg
Termék fajtája	Vészhelyzeti zuhanyzó