



Egykezes csőhajlító készlet acéllemez dobozban, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	821201 1
GTIN	4039976026369
Árucikk kategória	84C

Leírás

Kivitel:

Robusztus hajlító-présöntött alumíniumból, mechanikus fogasléces előtolással (gyors előtolás és gyors visszafutás), egy univerzális csúszkatartóval üvegszál erősítéses poliamidból készült csúszkákkal és hajlítoszegmensekkel együtt. Hajlítási szög 180°-ig lehetséges.

Felhasználás:

Lágy, akár köpenyes vörösréz csövek, a Pressfitting-rendszer mapress C-acél köpenyes acélcsöveinek, DIN2391 – 2394 lágy, fényes, vagy köpenyes precíziós acélcsövek, valamint a Pressfitting-rendszerek kompozit csöveinek hajlításához.

Tartalma:

Hajlító hajtás: 1 db

Univerzális csúszka: 1 db

1-1 hajlítoszegmens külső cső Ø-höz: 12; 15; 18; 22 mm méret

Hajlítási rádiusz (cső közepe): 36; 55; 72; 86 mm méret

Műszaki leírás

Maximális hajlítási szög	180 fok
Termék fajtája	Hajlítókészülék

