

REMS

„Sinus“ csőhajlító szegmensekkel, dobozban, Külső cső Ø-höz: 12-22mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Árucikk kategória	84C

Leírás**Kivitel:**

Univerzális, robusztus kézi csőhajlító csövek hideg húzó hajlításához. A hajlító szegmensek és a csúszósaruk üvegszál **erősítéses poliamidból állnak**, vagyis nagyon ellenállóképesek és ezzel egyidejűleg könnyűek. A különböző cső Ø-k hajlító szegmensei cserélhetőek. A csőhajlító használható satuban rögzítve, vagy szabadon, kézben.

Felhasználás:

Mind lágy, mind kemény vörösréz csövek, hőszigetelt vörösrézcsövek, acélcsövek, valamint alumínium és VA-csövek hajlításához 10 – 22 mm külső átmérő méretben (VA csöveknél 12 – 18 mm). Hajlítási szög max. 180°. (Csövek max. falvastagsága 1,5 mm, lágy vörösréz esetén 3 mm, rozsdamentes acél esetén 1,5 mm.)

Tartalma:

Csőhajlító készülék: 1 db
1-1 hajlítószegmens külső cső Ø-höz: 12; 15; 18; 22 mm
1-1 csúszósaru külső cső Ø-höz: 12; 15; 18; 22 mm

Tartalom:

Tartalmaz edzett acél hajlító-hajtást, csapot, 4 hajlító szegmenst, 4 csúszósarut és speciális hajlítópray-t acéllemez dobozban.

Műszaki leírás

Külső cső Ø-höz	12; 15; 18; 22 mm
Csúszósaruk száma	4
Csőhajlító eszközök száma	1
Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
Hajlítószegmensek száma	4
Csomagolás	Acéllemez doboz
Maximális hajlítási szög	180 fok
Hajlítószegmens anyaga	Üvegszál erősítésű poliamid
Csúszósaru anyaga	Üvegszál erősítésű poliamid
Termék fajtája	Hajlítókészülék

Tartozék

Csúszósaru Külső cső Ø-höz 15 mm	822120 15
Hajlító szegmens Külső cső Ø-höz 18 mm	822110 18
Csúszósaru Külső cső Ø-höz 18 mm	822120 18
Hajlító szegmens Külső cső Ø-höz 22 mm	822110 22