



## Akkus ütvefúró-csavarozó, Típus: 7104076H3



### Rendelési adatok

Rendelés száma

070100 7104076H3

GTIN

Árucikk kategória

03F

### Leírás

#### Kivitel:

**2 fokozatú akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral.**

- **Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.**
- **2 fokozatú tömör fém meghajtás bekapcsolható ütőművel fémben, kőzetben és falazatban végzett fúráshoz.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás és levehető fúró befogó.**
- **QuickIN tömör fém fúró befogóval (120 Nm), keményfémbetűtes szorítópozákkal és nagy szorítóerővel.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**

#### Tartalom:

1× QuickIN fúró befogó (120 Nm), 1× övcsipesz, 1× L-BOXX.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség

Bosch 18 V

Motor felépítése	kefe nélküli
Súly	1,8 kg
Maximális csigafúró Ø fában	50 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min <sup>-1</sup>
Maximális nyomaték lágy	38 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	13 m/s <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	ASB 18 Q AS
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Energiaellátás	Akkus
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

## Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073856 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073857 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073858 C18
Li-Ion akkuProCore+ Akkumulátor kapacitás 8 Ah	073860 8
Akku induló készletProCore+ Akkumulátor kapacitás 8 Ah	073861 8
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073863 C18
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073865 C18
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073867 C18