



Akkus ütvefúró-csavarozó, Típus: 71040761



Rendelési adatok

Rendelés száma	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

2 fokozatú akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral.

- **Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.**
- **2 fokozatú tömör fém meghajtás bekapcsolható ütőművel fémben, kőzetben és falazatban végzett fúráshoz.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás és levehető fúró befogó.**
- **QuickIN tömör fém fúró befogóval (120 Nm), keményfémbetűtes szorítópozákkal és nagy szorítóerővel.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

1× QuickIN fúró befogó (120 Nm), 1× övcsipesz, 1× L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Motor felépítése	kefe nélküli
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Gyártó jelölése	ASB 18 Q AS Select
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Súly	1,5 kg
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø fában	50 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	<2,5 m/s ²
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	130 m/s ²
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min ⁻¹
Maximális nyomaték lágy	38 Nm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Akku Li-IonHighPower Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE18 V	073834 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18