



Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: 71132461



Rendelési adatok

Rendelés száma	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmet a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

2 fokozatú akkus fúró csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN csatlakozóval.

Tökéletesen alkalmas fúráshoz és menetfúráshoz 10 mm-ig.

- Mechanikus nyomaték-beállítás.
- Kompakt felépítésű.
- Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal nagyobb hatásfokkal és hosszú élettartammal.

Tartalom:

QuickIN fúró befogó, övcsipesz, bittartó, L-BOXX

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø fában	50 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min ⁻¹
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Jellemző felhasználás	Strong
Gyártó jelölése	ABS 18 Q AS Select
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális nyomaték lágy	38 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	1,4 kg
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális fordulatszám 1. fokozat	450 min ⁻¹
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	4 fokozatú meghajtás. 18V
USP2	Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül

Tartozék

Akku induló készlet Típus 92604324	073832 92604324
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18