

**Akkumulátoros fúró-csavarozó Akku és töltőkészülék nélkül, Típus: 71161561****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Árucikk kategória	03F

**Leírás****Kivitel:****2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó**

- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmet a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

**4 fokozatú akkus fúró csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN MAX csatlakozóval.**

Kompromisszumok nélküli teljesítmény fúráshoz és menetfúráshoz 13 mm-ig.

- 4 fokozatú tömör fém meghajtás. Max. 4000 ford./perc fordulatszámmal az optimális forgácsolási sebességhez minden 1,5 és 80 mm közötti furathoz.
- A kefe nélküli, nagy teljesítményű FEIN PowerDrive motor, akár 30%-kal nagyobb hatékonysággal hosszabb élettartamot tesz lehetővé.

- **Biztonságos és kontrollált munkavégzés a Kickback Control-nak, az újraindítás elleni védelemnek, a túlterhelés elleni védelemnek és a kihúzható segédmarkolatnak köszönhetően.**
- **Az innovatív újrapozícionálás funkció lehetővé teszi a csavarozást fába csökkentett sebességgel a tökéletes munkavégzési eredmény érdekében.**
- **Magától értetődő kezelőpanel fényerő szabályozható LED-del a munkaterület anyagtól függő tökéletes megvilágításához.**

### Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül. QuickIN fúró befogó, övcsipesz, markolat, bittartó, L-BOXX

### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális fordulatszám 2. fokozat	850 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø fában	60 mm
Gyártó jelölése	ASCM 18-4 QM AS Select
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Energiaellátás	Akkus
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális nyomaték kemény	90 Nm
Maximális fordulatszám 4. fokozat	4000 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális nyomaték lágy	45 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	430 min <sup>-1</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	1,3 kg
Maximális fordulatszám 3. fokozat	2000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

## Adatlap

USP1	4 fokozatú meghajtás. 18V
USP2	Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül

## Tartozék

Akku induló készlet Típus 92604324	073832 92604324
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18