



## Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: 71161461



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

#### 2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyelosztás és ergonómia puha betétekkel a fáradságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmet a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

Kisméretű és könnyű 4 fokozatú akkus fúró csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN csatlakozóval. Tökéletesen alkalmas univerzális fúráshoz és csavarozáshoz 8 mm-ig.

- Teljesen fém meghajtás 4 fokozattal az optimális forgácsolási sebességek érdekében fúráshoz fémben és önmetsző csavarokhoz 6 mm-ig.
- Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal nagyobb hatásfokkal és hosszú élettartammal.
- Mechanikus nyomatékbeállítás.

- **Teljes körű felhasználóvédelem újraindítás elleni védelemmel, elektronikus túlterhelés elleni védelemmel és fékkel.**

**Tartalom:**

QuickIN fúró befogó, övcsipesz, bittartó, L-BOXX

**Figyelem:**

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 3. fokozat	1400 min <sup>-1</sup>
Súly	1,3 kg
Gyártó jelölése	ASCM 18 QSW AS Select
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális fordulatszám 1. fokozat	400 min <sup>-1</sup>
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték kemény	40 Nm
Maximális nyomaték lágy	30 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Maximális fordulatszám 4. fokozat	2500 min <sup>-1</sup>
Jellemző felhasználás	Medium
Energiaellátás	Akkus
Maximális fordulatszám 2. fokozat	700 min <sup>-1</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	4 fokozatú meghajtás. 18V
USP2	Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül

---

**Tartozék**

Akku induló készlet Típus 92604324

073832 92604324

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V

073837 FE18