



Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: 71151261



Rendelési adatok

Rendelés száma	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű akkus ütvefúró csavarozó **kefe nélküli motorral és 6 fokozatú nyomaték-beállítással**. Robosztus, teljesen fém ütőmű és ergonomikus kezelés a puha markolatnak köszönhetően.

- **Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal nagyobb hatásfokkal és hosszú élettartammal.**
- **Az ütvecsavarozó fej biztonságosan rögzül a meghajtó négyszögön az erő- és alakzárás következtében.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, L-BOXX-szal. 1× övcsipesz, 1× bittartó.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	12,9 m/s ²
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)

Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	3,1 kg
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M27
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Gyártó jelölése	ASCD 18-1000 W34 AS
Szerszámbefogó mérete	3/4 coll
Ütésszám	0 - 2200 min ⁻¹
Maximális nyomaték	1050 Nm
Termék fajtája	Ütvecsavarozó