



Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: 71151061



Rendelési adatok

Rendelés száma	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű akkus ütvefúró csavarozó **kefe nélküli motorral és 6 fokozatú nyomaték-beállítással**. Robosztus, teljesen fém ütőmű és ergonomikus kezelés a puha markolatnak köszönhetően.

- **A kefe nélküli motor 10%-kal nagyobb nyomatékkal rendelkezik balos forgásnál extrém megszorult csavarok meglazításához.**
- **Érintésvédelem a hajtóműfejnél.**
- **Kompakt felépítésű.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, L-BOXX-szal. 1× övcsipesz, 1× bittartó.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	6 m/s ²
Gyártó jelölése	ASCD 18-300 W2 AS

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális nyomaték	290 Nm
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M18
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Súly	1,2 kg
Ütésszám	0 - 3400 min ⁻¹
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80