



Akkus fúró-csavarozó, Típus: M18BLDDRC2



Rendelési adatok

Rendelés száma	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel** és **töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

Tartalom:

2x M18 Red-Li-Ion akku, M12-18 FC töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box (rendszerkoffer).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 550 min ⁻¹
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 15 mm
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Gyártó jelölése	M18 BLDDRC-202C
Súly	1,5 kg
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Maximális csigafúró Ø fában	52 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1700 min ⁻¹
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

Tartozék

Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC