

**Digitális tolómérő KÉSZLET IP67 kör keresztmetszetű mélységmérővel, méréstartomány 150 mm, Tolómérők száma: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412735 3
GTIN	4067263132912
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer referencia rögzítő funkcióval. Leppelt mérőfelületek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret / tolómérő. 3× 412731 sz. 150-as méretű tolómérő.

Műszaki leírás

Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Energiaellátás	Elemes
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,0005 coll
IP védeettségi osztály	IP 67

Adatlap

Leolvasás	0,01 mm
Mélységmérő van	igen
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2032
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Csőrhossz	40 mm
Mélységmérő	Ø 1,6
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	ISO 13385
Méréstartomány	0 - 150 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő
USP1	Digitális tolómérő, IP67, kör keresztmetszetű mélységmérővel, méréstartomány 150 mm, leolvasás 0,01 mm

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/412735-3>