



## Akkus sarokcsiszoló GWS, Típus: 18V-180P



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Árucikk kategória	03C

### Leírás

#### Kivitel:

#### Kicsi és könnyű 180 mm 18V akkus sarokcsiszoló:

- A 180 mm csiszolótárcsának és a kis hajtóműfejnek köszönhetően a 230 mm-es nagyméretű sarokcsiszolóval megegyező vágási mélységet kínál, és akár 35%-kal könnyebb.
- Biturbo Brushless technológia gyors vágáshoz anyagok széles skálájában.
- PROtection kapcsoló, KickBack Control, intelligens fékrendszer.

#### Tartalom:

Védőbúra, segédmarkolat, vágótárcsa L-BOXX. Akku és töltőkészülék nélkül.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073854 és 073866 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	GWS 18V-180P
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális tárcsa Ø	180 mm
Maximális vágási mélység	61 mm

Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Súly	2,8 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Max. vibráció EN szerint	4,1 m/s <sup>2</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Akkus
Különlegesség	Éberségi kapcsoló
Maximális fordulatszám	6100 min <sup>-1</sup>
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Termék fajtája	Sarokcsiszoló