

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/10mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	15,5 mm
Működő szélesség L_4	20 mm
Lapkaméret	10 mm
Szárméret	16 mm
Kés ISO kódja	SRGCR/L 1616H10
Hozzávaló váltólapka	RC.X 1003
Alátétlapka	269005 11
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Alátétlapka Típus 11

269005 11

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500