

Garant**Központfúró készlet HSS-E 111100 sz., kazettával, TiAlN, Fúrók száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111060 10
GTIN	4067263118657
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

A DIN 333 szerinti központfúrókból összeállítva.

Tartalma:

111100 sz. központfúró, 1-1 darab 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5 méret.

Műszaki leírás

Fúrók száma	10
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	60 fok
Szár	hengeres szár, h7

Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Központfúrás

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 0,75 mm	111100 0,75
Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 1 mm	111100 1
Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 1,5 mm	111100 1,5
Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 1,6 mm	111100 1,6
Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 2 mm	111100 2
Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 2,5 mm	111100 2,5

Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 3 mm	111100 3
Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 3,15 mm	111100 3,15
Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 4 mm	111100 4
Központfúró HSS-EA Névleges Ø DC k12 5 mm	111100 5