



Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: 71161461H1



Rendelési adatok

Rendelés száma	070205 71161461H1
----------------	-------------------

GTIN	
------	--

Árucikk kategória	03F
-------------------	-----

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó

- **Pontos fúrési és csavarozási eredményekhez.**
- **Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.**
- **Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.**
- **Jó súlyelosztás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.**
- **Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmet a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.**

Kis méretű és könnyű, 4 fokozatú akkus fúró csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN csatlakozóval. Tökéletesen alkalmas univerzális fúráshoz és csavarozáshoz 8 mm-ig.

- **Teljesen fém meghajtás 4 fokozattal az optimális forgácsolási sebességek érdekében fúráshoz fémben és önmetsző csavarokhoz 6 mm-ig.**
- **Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal nagyobb hatásfokkal és hosszú élettartammal.**
- **Mechanikus nyomatékbeállítás.**

- **A felhasználó teljes körű védelme újraindítás ellen védelemmel, elektronikus túlterhelés elleni védelemmel és fékkel.**

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék.

Műszaki leírás

Súly	1,8 kg
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális fordulatszám 3. fokozat	1400 min ⁻¹
Maximális fordulatszám 2. fokozat	700 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 4. fokozat	2500 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Maximális fordulatszám 1. fokozat	400 min ⁻¹
Energiaellátás	Akkus
Jellemző felhasználás	Medium
Gyártó jelölése	ASCM 18 QSW AS
Maximális nyomaték kemény	40 Nm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték lágy	30 Nm
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V, 2 fokozatú
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, dobozban

