



Kisméretű hossz mérő pad Precimar, Típus: SM60-V



Rendelési adatok

Rendelés száma	424920 SM60-V
GTIN	2050002079496
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Kisméretű hossz mérő pad gyors és precíz mérésekhez a gyártás területén. Fokozatmentesen állítható magasságú felfekvő asztal (Ø 60 mm). Az alkalmazott mérőeszközt beépített kuplung védi. Edzett mérőfelületek. Minden 8 mm befogószárral rendelkező kijelző készülékkel szállítható (külön ajánlatkérésre szállítható). Cserélhető mérőbetétek.

Előny reklámszöveg:

A Precimar SM 60 egy egyszerűen kezelhető hossz mérő pad munkadarabokon végzett gyors, pontos külső mérésekhez.

- **Egyszerű felépítésű készülék**
- **A termeléshez közel is használható a robusztus felépítésnek köszönhetően**
- **Gyorsan igazodik az új munkadarabokhoz**
- **Szabadon választható mérőeszköz (pl. digitális mérőóra, mérőtapintó stb.)**
- **Mérőfelületek edzett tapintófelülettel**
- **Az alkalmazott mérőeszközt beépített kuplung védi**
- **A legkülönbözőbb mérőbetétek használhatóak**
- **Jobb- és balkezesek által is kezelhető**
- **Elcsúsztatható mérőcsúcs**

Tartalom:

Finomkijelző vagy mérőóra **nélkül**. Sík keményfém mérőfelületek Ø 3,5 mm.

Opcionális tartozék:

Mérőóra 434314 sz. 25 méret; 434318 sz. 25 méret; 434320 sz. 25 méret; 434324 sz. 25 méret; 434656 sz. 25 méret; 434655 sz. 25 méret; kompakt hossz mérő készülék 434707 sz. 1200 méret; induktív tapintó 434760 sz. 2004M méret További mérőbetétek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Mérőfelületek párhuzamossága	1 µm
Mérőerő	5 N
Mérőfelület Ø	6 mm
Méréstartomány	25 mm
Súly	9 kg
Méréstechnika	Analóg
Termék fajtája	Finomkijelzős villás idomszer