

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Csavar alátétlapkához	269013 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	17 mm
Lapkaméret	10 mm
Kés ISO kódja	SRGCR/L 2020K10
Hozzávaló váltólapka	RC.X 1003
Alátétlapka	269005 11
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Alátétlapka Típus 11

269005 11

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500